

**Roue de polissage (A), Grain 150, Ø tête x largeur de tête: 25X10mm****Données de commande**

N° commande	555035 25X10
GTIN	4027497608911
Classe d'article	56L

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil. Lamelles insérées avec collage frontal.

**Utilisation:**

Ebavurage d'alésages, de perçages transversaux et de surfaces intérieures de tubes. Les lamelles abrasives s'adaptent au diamètre de la pièce. Utilisation radiale.

**Description technique**

Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>
Longueur totale	100 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Attribut des noms de produit	Grain 150
Type de produit	Roue de polissage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		

Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée
Acier < 55 HRC	adaptée
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée
Fonte GG(G)	moyennement adaptée
CuZn	adaptée
Plastique, PRFV	adaptée
Bois	adaptée
à sec	adaptée