

Riveteuse hydropneumatique, Type: RAC211



Données de commande

N° commande	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Classe d'article	72E

Description

Exécution:

Pression de service 6 – 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible. Riveteuse puissante et fiable. Fixation sûre et rapide des rivets aveugles grâce aux puissantes mâchoires de prise (pas de glissement sur le clou). Aspiration à réglage variable pour jeter les clous dans le récipient de récupération.

Livraison:

Avec nez (pour l'acier, l'innox, l'aluminium et le cuivre): 2,4; 2,4-3,4 et 4 mm. Nez (pour l'aluminium): 4,8 mm. 1 bouteille d'huile hydraulique 50 ml.

Description technique

Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	4 mm
Pour rivets aveugles aluminium jusqu'à	4,8 mm
Poids	1,4 kg
Consommation d'air par rivet	3,4 l
Course de l'appareil	16 mm
Ø broche max.	2,5 mm

Raccord	8 mm
Force de traction à 6 bars	6600 N
Pression de service	6 - 7 bar
Type de produit	Riveteuses