

**Comparateur numérique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434004 25
GTIN	4062406272500
Classe d'article	42C

Description**Exécution:**

Comparateur numérique compact avec affichage numérique à fort contraste.

- **Inversion du sens de comptage.**
- **Boîtier compact.**

Exécution - Descriptif:

Comparateur numérique compact avec affichage numérique à fort contraste.

Livraison:

Avec couvercle pour suspension et 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

Description technique

Lecture commutable	0,0005 pouce
Ø de tige de serrage h7	8 mm
Force de mesure	0,8 – 1,7 N
Plage de mesure	0 - 25 mm

Ø corps max	58 mm
Etalonnage	C1
Nombre de piles incluses	1
Lecture commutable	0,01 mm
Epaisseur du boîtier	26 mm
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,035 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 100 mm	023010 100

Accessoires

Touche en acier Type 12	434900 12
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Touche en rubis Type 2	434915 2
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche orientable	434912
Touche en acier Type 2	434900 2

Touche en carbure Type 17	434910 17
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Touche en acier Type 13	434900 13
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Touche en acier Type 15	434900 15
Touche en acier Type 16	434900 16
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Touche en carbure Type 10	434910 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 39	434900 39
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 20	434900 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Touche en acier Type 28	434900 28
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en carbure Type 14	434910 14
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Touche en acier Type 24	434900 24

Support de comparateur coudé 45° Longueur de serrage 25 mm

434917 25

Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm

434920 80