



Lampe de poche à LED Work avec batterie, Type: P18R-WORK



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 081469 P18R-WORK |
| GTIN | 4058205020749 |
| Classe d'article | 04B |

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Work, lampes pratiquement indestructibles, pour environnements industriels difficiles.

- **Les couvercles en caoutchouc sur la tête de lampe et l'embout protègent des chocs et des dommages.**
- **Le verre frontal supplémentaire protège la lentille des rayures.**

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et dragonne.

Description technique

| | |
|----------------------------|---------|
| Durée d'éclairage niveau 2 | 4,5 h |
| Flux lumineux | 2600 lm |
| Capacité de la batterie | 3 Ah |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection IP | IP 54 |
| Ampoule | Module de LED |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Zone ATEX | aucune |
| Flux lumineux niveau 2 | 1000 lm |
| Durée d'éclairage | 2,5 h |
| Ø tête | 99 mm |
| Poids | 669 g |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Référence fabricant | P18R-WORK |
| Advanced Focus System (AFS) | oui |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Longueur totale | 183 mm |
| Tension de la batterie | 3,7 V |
| Smart Light Technology (SLT) | oui |
| Flux lumineux niveau 3 | 30 lm |
| Durée d'éclairage niveau 3 | 70 h |
| Type de produit | Lampes de poche |