



## Lampe de poche à LED Work avec batterie, Type: P7R-WORK



### Données de commande

N° commande	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Work, lampes pratiquement indestructibles, pour environnements industriels difficiles.

- **Les couvercles en caoutchouc sur la tête de lampe et l'embout protègent des chocs et des dommages.**
- **Le verre frontal supplémentaire protège la lentille des rayures.**

#### Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB, dragonne et station de charge.

### Description technique

Flux lumineux	900 lm
Longueur totale	170 mm
Flux lumineux niveau 2	390 lm
Nombre de batteries incluses	1
Tension de la batterie	3,7 V

Zone ATEX	aucune
Durée d'éclairage niveau 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Smart Light Technology (SLT)	oui
Durée d'éclairage	2 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED
Référence fabricant	P7R-WORK
Capacité de la batterie	4,8 Ah
Poids	219 g
Indice de protection IP	IP 68
Ø tête	45 mm
Durée d'éclairage niveau 3	60 h
Flux lumineux niveau 3	15 lm
Type de produit	Lampes de poche