



## Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 5mm



### Données de commande

N° commande	643333 5
GTIN	4000896232376
Classe d'article	630

### Description

#### Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l'énergie d'entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

#### Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

#### Norme:

**DIN 7422**

#### Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillage. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

### Description technique

Hexagonal	5 mm
Ø côté entraînement	23 mm
Longueur	140 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 7422
Profil d'entraînement	Clé 6 pans

Exécution	Revêtement TiN
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	TiN
Type de produit	Douille