

**Cliquet réversible, 3/8", Type: 3/8****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 635060 3/8 |
| GTIN | 4000896042203 |
| Classe d'article | 630 |

Description**Exécution:**

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 30

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Longueur totale | 200 mm |
| Nombre de dents | 30 |
| Type de produit | Cliquets |