

**Cliquet réversible, 1/4", Type: 1/4****Données de commande**

N° commande	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Classe d'article	630

Description**Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur totale	115 mm
Nombre de dents	20
Angle de reprise	18 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Avec tête articulée	non
Avec tête pivotante	non
Avec éjecteur	non
Avec fonction marteau	non

Avec QuickRelease	non
Tête du cliquet détachable de la poignée	non
Poignée tournante	non
Trou de montage à l'extrémité du manche	non
Type de produit	Cliquets
USP1	réversible
USP2	avec sécurité à bille, angle de reprise à 18°, longueur 115 mm, tête polie