

Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 46×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/0**Données de commande**

N° commande	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 46×24G.

Armoire roulante en 50×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931454 ou 931456 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

Charge admissible max.	600 kg
ComfortClose	non
Nombre de tiroirs	0
Poids	81 kg

Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur	700 mm
Hauteur	885 mm
Ø roue	125 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur utile	600 mm
Nombre de portes	0
Avec rebord	oui
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Largeur	1250 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Caisson supérieur ouvert	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	46x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension
en G 50X28

951972 50X28