

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs:
685/3****Données de commande**

N° commande	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:****Complète avec tiroirs 20×20G.**

Armoire roulante en 24×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 100, 100, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Poids	68 kg
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Charge admissible max.	600 kg
Largeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Nombre de tiroirs	3
Largeur	600 mm
Surface utile de tiroir en G	Porte-outils
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur utile	400 mm
Nombre de portes	0
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur	685 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Avec rebord	oui
Ø roue	125 mm
ComfortClose	non
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs

Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Caisson supérieur ouvert	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Poignées Type 1	958490 1
Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 20	951020 20
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930534 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930534 200
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 685/0	930517 685/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 24X24	951972 24X24