

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs:  
685/4****Données de commande**

N° commande	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Classe d'article	9GK

**Description****REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:****Complète avec tiroirs 20×20G.**

Armoire roulante en 24×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 100, 100, 150

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100 %

Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main

Surface utile de tiroir en G: Porte-outils

Hauteur: 685 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 600 mm

Hauteur utile: 400 mm

Hauteur caisson de tiroirs: 500 mm

Hauteur utile caisson de tiroirs: 400 mm

## Description technique

Ø roue	125 mm
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Charge admissible max.	600 kg
Nombre de portes	0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur	600 mm
Hauteur	685 mm
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Surface utile de tiroir en G	Porte-outils
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur utile	400 mm
Poids	76 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	600 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Nombre de tiroirs	4
Bandage ne laissant pas de traces	oui

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
ComfortClose	non
Largeur utile des tiroirs en G	20
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Avec rebord	oui
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Nombre de plateaux coulissants	0
Caisson supérieur ouvert	non
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main Largeur utile de tiroir en G 20	951020 20
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Poignées Type 1	958490 1
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930534 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930534 150
	930534 50

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg  
Hauteur frontale des tiroirs 50 mm

Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 685/0

930517 685/0

Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 24X24

951972 24X24