

Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/0**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 930517 885/0 |
| GTIN | 4062406352509 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 20×20G.

Armoire roulante en 24×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 930534 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

| | |
|--|--------|
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Hauteur caisson de tiroirs | 700 mm |

| | |
|---|--|
| Charge admissible max. | 600 kg |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Avec rebord | oui |
| Largeur | 600 mm |
| Nombre de portes | 0 |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 600 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Hauteur | 885 mm |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui |
| Hauteur utile | 600 mm |
| Ø roue | 125 mm |
| ComfortClose | non |
| Poids | 48 kg |
| Exécution | à roulettes |
| Exécution | pour garnissage libre |
| Caisson supérieur ouvert | non |
| Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20x20G |
| Type de produit | Armoires roulantes |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Poignées Type 1 | 958490 1 |
| Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 24X24 | 951972 24X24 |