

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 26×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/5****Données de commande**

N° commande	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:****Complète avec tiroirs 26×20G.**

Armoire roulante en 30×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

## Description technique

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Nombre de tiroirs	5
Hauteur utile	600 mm
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Surface utile de tiroir en G	26×20
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur	600 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Nombre de portes	0
Poids	106 kg
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Avec rebord	oui
Largeur utile des tiroirs en G	26
Largeur	750 mm
Hauteur	885 mm
ComfortClose	non
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible max.	600 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm

Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x20G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930634 150
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930634 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930634 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930634 200
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 885/0	930617 885/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X24	951972 30X24
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10