

Garant GRIDLINE

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 26×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/4**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 930615 885/4 |
| GTIN | 4062406352516 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**Exécution:****Complète avec tiroirs 26×20G.**

Armoire roulante en 30×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 125, 300

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

| | |
|---|--------------|
| Nombre de portes | 0 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Largeur utile des tiroirs | 650 mm |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 600 mm |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Profondeur | 600 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Charge admissible max. | 600 kg |
| Largeur utile des tiroirs en G | 26 |
| ComfortClose | non |
| Hauteur caisson de tiroirs | 700 mm |
| Avec rebord | oui |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main |
| Nombre de tiroirs | 4 |
| Hauteur utile | 600 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 26×20 |
| Hauteur | 885 mm |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 |
| Largeur | 750 mm |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 |
| Poids | 95 kg |
| Exécution | à roulettes |
| Exécution | avec tiroirs |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |

| | |
|------------------------------|--|
| Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm |
| Caisson supérieur ouvert | non |
| Épaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 26x20G |
| Type de produit | Armoires roulantes |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 930634 100 |
| Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 930634 75 |
| Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 930634 125 |
| Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm | 930634 300 |
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 885/0 | 930617 885/0 |
| Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X24 | 951972 30X24 |
| Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10 | 951025 10 |