

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 985/5****Données de commande**

N° commande	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:****Complète avec tiroirs 26×24G.**

Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Nombre de portes	0
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur	700 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible max.	600 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Avec rebord	oui
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Nombre de tiroirs	5
ComfortClose	non
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Largeur utile des tiroirs en G	26
Largeur	750 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	124 kg
Hauteur	985 mm
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Ø roue	125 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Hauteur utile	700 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm

Caisson supérieur ouvert	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 985/0	931147 985/0
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931166 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931166 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931166 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931166 75
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X28	951972 30X28