

Garant GRIDLINE

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 685/3**Données de commande**

N° commande	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:****Complète avec tiroirs 26×24G.**

Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
--	---

Poids	89 kg
Nombre de tiroirs	3
ComfortClose	non
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Profondeur	700 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur	685 mm
Surface utile de tiroir en G	26×24
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Hauteur utile	400 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Largeur	750 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Nombre de portes	0
Ø roue	125 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Largeur utile des tiroirs en G	26
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Avec rebord	oui
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0

Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931166 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931166 100
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 685/0	931147 685/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X28	951972 30X28