

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/5****Données de commande**

N° commande	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:****Complète avec tiroirs 36×20G.**

Armoire roulante en 40×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	131 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Nombre de tiroirs	5
Largeur utile des tiroirs en G	36
ComfortClose	non
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur	885 mm
Profondeur	600 mm
Largeur	1000 mm
Avec rebord	oui
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Ø roue	125 mm
Nombre de portes	0
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Surface utile de tiroir en G	36×20
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm

Caisson supérieur ouvert	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x20G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930744 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930744 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930744 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930744 200
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 885/0	930727 885/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 40X24	951972 40X24