

Garant GRIDLINE

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 685/5



Données de commande

N° commande	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Classe d'article	9GK

Description

REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur

Exécution:

Complète avec tiroirs 26×24G.

Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100 %

Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main

Surface utile de tiroir en G: 26×24
 Hauteur: 685 mm
 Largeur: 750 mm
 Profondeur: 700 mm
 Hauteur utile: 400 mm
 Hauteur caisson de tiroirs: 500 mm
 Hauteur utile caisson de tiroirs: 400 mm

Description technique

Hauteur	685 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Hauteur utile	400 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Nombre de portes	0
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
ComfortClose	non
Largeur utile des tiroirs en G	26
Charge admissible max.	600 kg
Largeur	750 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Nombre de tiroirs	5
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Surface utile de tiroir en G	26×24
Avec rebord	oui
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Profondeur	700 mm

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	111 kg
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931166 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931166 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	931166 50
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 685/0	931147 685/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X28	951972 30X28