

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs:  
985/7****Données de commande**

N° commande	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:****Complète avec tiroirs 26×24G.**

Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs en G	26
Nombre de portes	0
Profondeur	700 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Largeur	750 mm
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Charge admissible max.	600 kg
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur utile	700 mm
Avec rebord	oui
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Surface utile de tiroir en G	26×24
ComfortClose	non
Nombre de tiroirs	7
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Hauteur	985 mm
Largeur utile des tiroirs	650 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Ø roue	125 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Poids	144 kg
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Caisson supérieur ouvert	non
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm

Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 985/0	931147 985/0
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931166 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931166 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931166 75
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X28	951972 30X28