

Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 20×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/0**Données de commande**

N° commande	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 20×24G.

Armoire roulante en 24×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931046 ou 931048 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Avec rebord	oui

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de tiroirs	0
Hauteur utile	600 mm
Profondeur	700 mm
ComfortClose	non
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur	885 mm
Nombre de portes	0
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Poids	54 kg
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Largeur	600 mm
Ø roue	125 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 24X28	951972 24X28
