

Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 26×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 985/0**Données de commande**

N° commande	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 26×24G.

Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 931166 ou 931168 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

Profondeur	700 mm
Nombre de portes	0

ComfortClose	non
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Largeur	750 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile	700 mm
Ø roue	125 mm
Poids	65 kg
Charge admissible max.	600 kg
Avec rebord	oui
Hauteur	985 mm
Nombre de tiroirs	0
Hauteur utile caisson de tiroirs	700 mm
Hauteur caisson de tiroirs	800 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Caisson supérieur ouvert	non
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension
en G 30X28

951972 30X28