

Garant GRIDLINE

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/7**Données de commande**

N° commande	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:****Complète avec tiroirs 36×24G.**

Armoire roulante en 40×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Nombre de tiroirs	7
-------------------	---

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Charge admissible max.	600 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	24
ComfortClose	non
Nombre de portes	0
Hauteur	885 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur utile	600 mm
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Avec rebord	oui
Largeur utile des tiroirs en G	36
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Surface utile de tiroir en G	36×24
Ø roue	125 mm
Largeur	1000 mm
Poids	176 kg
Profondeur	700 mm
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Caisson supérieur ouvert	non

Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931354 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931354 100
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 885/0	931327 885/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 40X28	951972 40X28