

Garant GRIDLINE

Armoire roulante avec tiroirs 75 kg, 46×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/8**Données de commande**

N° commande	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:****Complète avec tiroirs 46×24G.**

Armoire roulante en 50×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 50 mm ou 2G (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Seules les cloisons emboîtables GridLine peuvent être utilisées dans les largeurs 2G, 4G, 6G, 8G, 10G ou 12 G.

Description technique

Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Ø roue	125 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Bandage ne laissant pas de traces	oui
ComfortClose	non
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur utile	600 mm
Largeur	1250 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur	885 mm
Poids	217 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Largeur utile des tiroirs	1150 mm
Nombre de tiroirs	8
Avec rebord	oui
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Largeur utile des tiroirs en G	46
Surface utile de tiroir en G	46×24
Profondeur	700 mm
Charge admissible max.	600 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Nombre de portes	0
Exécution	à roulettes
Exécution	avec tiroirs
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm

Caisson supérieur ouvert	non
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	46x24G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931454 75
Armoire roulante pour tiroirs Hauteur mm / nombre de tiroirs 885/0	931427 885/0
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 50X28	951972 50X28