

Garant**Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 1,5xD, à droite, Ø DC: 10mm****Données de commande**

N° commande	268404 10
GTIN	4062406272821
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Queue cylindrique.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
- Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Ø queue D _s	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Ø nom. D	10 mm
Long. utile L ₁	15 mm
Plaquette adaptée	ZCMX 05..
Longueur totale L	90 mm
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 40

269028 40