

**Garant****Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 1,5xD, Gauche, Ø DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	268405 16
GTIN	4062406272920
Classe d'article	21X

**Description****Exécution:**

Queue cylindrique.

**Utilisation:**

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

**Remarque(s):**

- **Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.**
- **Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).**
- **Lors du perçage au-delà du Ø nominal, des résidus de matière subsistent.**
- **Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).**

**Description technique**

Long. utile L <sub>1</sub>	24 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Ø nom. D	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Plaquette adaptée	ZCMX 08..
Longueur totale L	125 mm
Série	"4 en 1"
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 42	269028 42
------------------------------------	-----------