



Meuleuse droite coudée Batterie, Type: M12FDGA422



Données de commande

N° commande	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse droite sans fil FUEL™, **coudée**, de forme compacte (longueur totale: 119 mm). Réglage de la vitesse sur 4 niveaux **DRIVE-CONTROL** et régulateur de vitesse sensible pour un bon contrôle.

Livraison:

1× batterie 2,0 / 1× batterie 4,0 Ah, chargeur C12 C, 1× pince de serrage de 6 mm et 8 mm, mallette à outils.

Remarque(s):

Disques abrasifs (CER) adaptés, voir à partir des codes art. 554012, disques de nettoyage et de nettoyage grossier, voir 554050; 554051; 554054 et 554055.

Description technique

Poids	0,8 kg
Capacité de la batterie	2 Ah
Capacité de la batterie	4 Ah
Plage de vitesses de rotation	0 - 24500 min ⁻¹

Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Tension de la batterie	12 V
Ø maximal pinces de serrage	6 - 8 mm
Référence fabricant	M12FDGA-422B
Ø disque max.	50 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Disque de nettoyage (A) Type de nylon FINE	554055 FINE
Disque de finition en nylon Comparaison grain 180	554042 180
Disque de nettoyage grossier (SiC) Type de nylon CRS	554051 CRS
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm Ø brosse D1 x largeur de garnissage L1 30X6 mm	574350 30X6
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Disque de nettoyage (A) Type de nylon MED	554055 MED
Disque de nettoyage grossier (SiC) Type de nylon CRS	554050 CRS
Disque de nettoyage (A) Type de nylon FINE	554054 FINE
Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm Ø brosse D1 x largeur de garnissage L1 30X6 mm	574000 30X6
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12
Disque de finition en nylon Comparaison grain 280	554042 280

Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Disque de finition en nylon Comparaison grain 100	554042 100
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 75 mm	554093 75
Disque de nettoyage (A) Type de nylon MED	554054 MED