



Meuleuses droites Batterie, Type: M12FDGS422



Données de commande

N° commande	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse droite sans fil FUEL™ (longueur totale: 262 mm). Réglage de la vitesse sur 3 niveaux **DRIVE-CONTROL**.

Livraison:

1× batterie 2,0 / 1× batterie 4,0 Ah, chargeur C12 C, 1× pince de serrage de 6 mm et 8 mm, mallette à outils.

Remarque(s):

Disques abrasifs (CER) adaptés, voir à partir des codes art. 554012, disques de nettoyage et de nettoyage grossier, voir 554050; 554051; 554054 et 554055.

Description technique

Référence fabricant	M12FDGS-422B
Nombre de batteries incluses	2
Poids	1 kg
Ø maximal pinces de serrage	6 - 8 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Capacité de la batterie	4 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de vitesses de rotation	0 - 21000 min ⁻¹

Tension de la batterie	12 V
Ø disque max.	50 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Meuleuses droites

Accessoires

Disque de finition en nylon Comparaison grain 100	554043 100
Disque de finition en nylon Comparaison grain 100	554042 100
Disque de finition en nylon Comparaison grain 280	554043 280
Disque de nettoyage (A) Type de nylon MED	554054 MED
Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Disque de finition en nylon Comparaison grain 180	554043 180
Disque de nettoyage (A) Type de nylon FINE	554055 FINE
Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm Ø brosse D1 x largeur de garnissage L1 30X6 mm	574350 30X6
Disque de nettoyage grossier (SiC) Type de nylon CRS	554051 CRS
Disque de finition en nylon Comparaison grain 280	554042 280
Disque de nettoyage grossier (SiC) Type de nylon CRS	554050 CRS
Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12
Disque de finition en nylon Comparaison grain 180	554042 180
Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 75 mm	554093 75
Disque de nettoyage (A) Type de nylon FINE	554054 FINE
Disque de nettoyage (A) Type de nylon MED	554055 MED
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C

Chargeur de batterie Type M1218FC

073840 M1218FC

Brosse circulaire sur tige
Fil d'acier 0,30 mm Ø brosse
D1 x largeur de garnissage L1 30X6 mm

574000 30X6