



Meuleuse d'angle, Type: AGVKB24



Données de commande

N° commande	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Classe d'article	03M

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:

- Moteur PROTECTOR protégé contre la poussière avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Protection anti-redémarrage.
- Poignée supplémentaire rotative, antivibratoire.
- Blocage de broche.

Modèle avec interrupteur "homme-mort" qui arrête immédiatement la machine dès qu'il est relâché. Meuleuse d'angle avec frein RAPIDSTOP™ et accouplement de sécurité.

La protection antipoussière amovible protège des salissures et prolonge la durée de vie du moteur.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire. Avec écrou à serrage rapide FIXTEC.

Description technique

Poids	5,9 kg
Vibrations maximales suivant EN	2,7 m/s ²
Puissance absorbée	2400 W
Dispositif homme-mort	oui
Particularité	FIXTEC

Particularité	Interrupteur "homme-mort"
Référence fabricant	AGVKB-24-230 EKX DMS
Démarrage en douceur	oui
Vitesse de rotation max.	6500 min ⁻¹
Prof. de tronçonnage max.	68 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Ø disque max.	230 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle