



## Scie circulaire sans fil, Type: M18FCSG66



### Données de commande

N° commande	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

- **Crochet métallique pour une suspension simple et sûre de l'appareil.**
- **Coupe sans échauffement, sans bavures ni étincelles.**
- **Réglage de la profondeur sans outil, pour des coupes de 1 à 57 mm.**

La **scie circulaire électroportative sans fil** offre des performances identiques à celles d'un modèle filaire. Jusqu'à 750 coupes dans du bois tendre de 90 x 45 mm avec une seule charge de batterie (M18™ 12 Ah). Compatible avec les rails de guidage (078208 GRU1400).

- **Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour des vitesses de coupe élevées.**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ à protection numérique contre la surcharge pour de meilleures performances.**

#### Livraison:

Avec chargeur M12-18FC, valise de transport.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.

Lames de scie circulaire adaptées, voir à partir du code art. 584075.

### Description technique

Poids	10 kg
Ø alésage lame de scie	30 mm
Capacité de la batterie	12 Ah

Exécution	Scie circulaire électroportative
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Nombre de batteries incluses	1
Type de batterie	Lithium-ion
Profondeur de coupe max. 90°	66 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant	M18FCSG66-121C
Ø lame de scie	190 mm
Vitesse de rotation max.	5800 min <sup>-1</sup>
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Scies

## Accessoires

Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 190 mm	584075 190
Kit de base batterie High Output™ Type de batterie M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 160 mm	584075 160
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie MHB12	073811 MHB12
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Kit de base batterie High Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie MHB55	073809 MHB55
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 230 mm	584075 230

Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 210 mm	584075 210
Li-Ion Système M18B2 Type de batterie MB18	073827 MB18
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 300 mm	584075 300
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 250 mm	584075 250
Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel Ø lame D 350 mm	584075 350
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie MHB8	073810 MHB8
Batterie Li-Ion High Output™ Type de batterie MHB3	073808 MHB3