



## Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB1215B



### Données de commande

N° commande	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch** pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Visseuse sans fil robuste et maniable, très légère (seulement **1 kg**).

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur et mallette de transport.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
------------------	-------------

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1 - 10 mm
Poids	1 kg
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Couple max. doux	15 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1300 min <sup>-1</sup>
Type de moteur	Moteur à balais
Référence fabricant	GSB 12V-15
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	10,5 m/s <sup>2</sup>
Utilisation type	Medium
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Couple max. dur	30 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Tension de la batterie	12 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Béton
pour matériau	Acier
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

## Accessoires

Chargeur de batterie Type GAL1240	073866 GAL1240
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073851 B12