

**Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR1215B****Données de commande**

N° commande	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Classe d'article	03B

**Description****Exécution:**

Perceuse-visseuse sans fil Bosch

- **Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.**
- **Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Softgrip.**

**Avantage(s):**

design compact, idéal pour les endroits difficiles d'accès.

**Livraison:**

Avec chargeur et mallette de transport. 2 x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah

**Remarque(s):**

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

**Description technique**

Plage de serrage mandrin à serrage rapide	0 - 10 mm
---	-----------

Capacité de la batterie	2 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Poids	1 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	GSR 12V-15
Type de batterie	Lithium-ion
Utilisation type	Medium
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	19 mm
Type de moteur	Moteur bipolaire
Couple max. dur	30 Nm
Couple max. doux	15 Nm
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tension de la batterie	12 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	12 V, moteur bipolaire
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 0-10, avec poignée Softgrip, avec indication de l'état de charge de la batterie

## Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073851 B12
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073859 B12