



Perceuse-visseuse sans fil ProCORE, Type: GSR18110C



Données de commande

N° commande	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

- Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
- Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
- Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
- Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
- Poignée Softgrip.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.

Post-équipement avec module **Connectivity** possible.

Avantage(s):

Mandrin entièrement métallique.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur rapide et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Interface	Interface Bluetooth
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 2100 min ⁻¹
Emballage	Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Couple max. dur	110 Nm
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Type de moteur	Moteur sans balais
Capacité de la batterie	4 Ah
Poids	2,2 kg
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	82 mm
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. doux	47 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 480 min ⁻¹
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	GSR 18V-110C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
pour matériau	Bois
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

Accessoires

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073863 C18

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073856 C18