

Garant**Paire de gants MASTER CUT B, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094416 11
GTIN	4062406273507
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.

GARANT MASTER CUT B. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures B. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Série	MASTER CUT
Taille des gants	11

Propriété des gants	Sans DMF
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Matériau support	HPPE
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	gris / noir
Longueur	250 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures