

Garant**Paire de gants MASTER CUT B OIL, Taille des gants: 6****Données de commande**

N° commande	094417 6
GTIN	4062406273514
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Grâce au revêtement en 3/4 nitrile jusqu'aux jointures des doigts, les gants conviennent très bien même dans les environnements humides ou huileux. Une deuxième couche de revêtement en nitrile sablé sur la paume et les doigts assure une préhension particulièrement sûre. Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

GARANT MASTER CUT B OIL. Gants anti-coupures très souples avec niveau de protection anti-coupures B. Conviennent bien pour **les environnements de travail huileux présentant des risques de coupure moyens**, par exemple sur les machines d'usinage.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Série	MASTER CUT
Taille des gants	6
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Sans DMF
Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Matériau support	HPPE
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	gris / noir
Longueur	250 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures