

uvex**Paire de gants uvex phynomic airLite B ESD, Taille des gants: 10**

Données de commande

N° commande	094466 10
GTIN	4048612063750
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

uvex série phynomic airLite. Gants anti-coupures particulièrement légers avec **ajustement ergonomique** et très agréables à porter. Idéals pour les activités nécessitant une **sensibilité et une précision** élevées. Ils peuvent être utilisés aussi bien dans les zones ESD que dans les zones explosibles. Testés dermatologiquement (proDERM®) et exempts d'accélérateurs. Le **revêtement aqua-polymère airLite** garantit une respirabilité élevée.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.

Description technique

Catégorie de protection	Catégorie II
-------------------------	--------------

Type de gants	Gants anti-coupures
Taille des gants	10
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Tricot technologique	18G
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X32B
Matériau support	Dyneema®Diamond, polyamide, élasthanne, carbone
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	bleu / anthracite
Poids	45 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures