



Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tuyau: 2pouce



Données de commande

N° commande	810745 2
GTIN	4003773014263
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage imperdable.

KNIPEX avec mâchoire en S pour appui du tube sur trois points.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Capacité de serrage	70 mm
Ø tuyau	2 pouce
Longueur totale	540 mm
Angle mâchoire	45 degré
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempé par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

