



Clé à tube avec mâchoire en S, Ø tuyau: 1.1/2pouce



Données de commande

N° commande	810745 1.1/2
GTIN	4003773014256
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite de forme spéciale, autoserrante, courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage imperdable.

KNIPEX avec mâchoire en S pour appui du tube sur trois points.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction. Verni, mâchoires non revêtues.

Description technique

Longueur totale	425 mm
Ø tuyau	1,1×2 pouce
Capacité de serrage	60 mm
Angle mâchoire	45 degré
Procédé de fabrication	entièrement forgées
Traitement mâchoire	trempé par induction
Matériau pince	Acier au chrome-vanadium
Mâchoire S	oui
Forme suédoise	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

