



Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil, Type: M12FQID



Données de commande

N° commande	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- Visseuse à chocs sans fil puissante et robuste FUEL™ avec moteur EC POWERSTATE™ sans balais.
- Longue durée de vie du moteur et efficacité énergétique élevée.
- Carter d'engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique.
- Indicateur d'état de charge sans fil.
- Eclairage à LED de la zone de travail.
- Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation.
- Composants électroniques REDLINK PLUS™ – Gestion exceptionnelle de la puissance.
- DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.

La visseuse à impulsions sans fil M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ est la clé à chocs sans fil la plus silencieuse dans la gamme M12™ (76 dB(A)) pour les applications de fixation dans le bois.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™.

Livraison:

Avec 2xbatteries Li-Ion, chargeur, HD-Box.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Vibrations maximales suivant EN	1,5 m/s ²
Référence fabricant	M12FQID-202X
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Couple maximal 1er niveau	50 Nm
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M14
Nombre de coups 1er niveau	0 - 950 min ⁻¹
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de coups 3ème niveau	0 - 3400 min ⁻¹
Nombre de coups 2ème niveau	0 - 2200 min ⁻¹
Utilisation type	Strong
Profil d'entraînement du porte-outils	HEX (E 6,3)
Poids	1,1 kg
Nombre de batteries incluses	2
Capacité de la batterie	2 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
--	-------------