

**Comparateur de sécurité, Plage de mesure / Ø boîtier: 0,16/58mm****Données de commande**

N° commande	432405 0,16/58
-------------	----------------

GTIN	4031452101843
------	---------------

Classe d'article	46C
------------------	-----

Description**Exécution:**

Dimensions suivant DIN EN ISO 463, édition juin 2006. Comparateurs de précision avec protection antichoc, comparateurs de sécurité antichocs avec course libre. Construction robuste extrêmement légère avec protection contre la poussière. Axe de fixation Ø8h6. Précision optimale grâce à la combinaison transmission par levier/crémaillère.

Description technique

Résolution	0,001 mm
------------	----------

Plage de mesure	0,16 mm
-----------------	---------

Course libre	4,5 mm
--------------	--------

Force de mesure	1,3 - 1,8 N
-----------------	-------------

Etalonnage	C2
------------	----

Ø axe de fixation h6	8 mm
----------------------	------

Norme	Norme usine
-------	-------------

Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	2 μ m
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,001 Capacité maximale 5 mm	023020 5
--	----------

Accessoires

Verre pour comparateur Type 58	432010 58
--------------------------------	-----------