

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-561, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094569 7
GTIN	10076490435353
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-561. La technologie respirante FORTIX™ et le renfort entre le pouce et l'index prolongent la durée de vie des gants anti-coupures. En outre, cette technologie offre une meilleure préhension et est très résistante. L'utilisation de fibres INTERCEPT™ offre une protection élevée contre les coupures. Grâce au grand confort et à la bonne dextérité, les gants peuvent être utilisés dans des environnements secs et huileux. Ils sont exempts de silicone et testés dermatologiquement.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Classe de protection anti-coupure: C

Couleur: bleu / gris

Sans silicone: oui

Description technique

Taille des gants	7
------------------	---

Sans silicone	oui
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Sans silicone
Tricot technologique	15G
Lavage	40 °C couleurs
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Matériau support	INTERCEPT™
Revêtement	Nitril
Matière	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	bleu / gris
Poids	21,44 g
Longueur	210 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures