

Honeywell**Paire de gants CoreShield™ 26-0513B, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094524 11
GTIN	13603835666157
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Honeywell série CoreShield™. La série innovante et légère de gants anti-coupures offre une **excellente sensibilité** et une bonne dextérité. En outre, la série se caractérise par sa longue durée de vie et sa robustesse. Grâce au **revêtement en micromousse élastique et respirant**, les gants offrent d'excellentes propriétés antidérapantes tant sur les surfaces huileuses que sèches. **CoreShield™ 26-0513B.** Gants anti-coupures présentant le niveau de protection contre les coupures F pour les activités présentant des risques de coupure extrêmes. Bon confort grâce au substrat en **fibres métallique-fibres de basalte HPPE.**

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

La **série CoreShield™** est disponible en différentes épaisseurs de tricot (**jaUGE 10 à 18**) et divers revêtements (micromousse nitrile, nitrile Super Thin).

Couleur: noir

Description technique

Référence fabricant	CoreShield 26-0513B
Contenu	10
Propriété des gants	Sans DMF
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	Compatibles écrans tactiles
Propriété des gants	Sans silicone
Tricot technologique	13G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43F
Matériau support	Fibres métalliques- fibres de basalte HPPE
Revêtement	Micromousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir
Poids	64-96 g
Longueur	220 - 270 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	F
Type de produit	Gants anti-coupures