

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/6****Données de commande**

N° commande	931315 800/6
GTIN	4062406275570
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.**

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

Surface utile de tiroir en G	36×24
------------------------------	-------

Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Nombre de portes	0
Largeur utile des tiroirs en G	36
Nombre de tiroirs	6
Largeur utile des tiroirs	900 mm
Poids	151 kg
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur	800 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Hauteur utile	700 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	700 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attribut des noms de produit	36x24G
Type de produit	Armoire à outils

## Accessoires

Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	931355 250
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	931355 300
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931355 150
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	931355 125
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931355 200
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931355 75
Tiroir,200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931355 100
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	931335 800