

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/7**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 931315 900/7 |
| GTIN | 4062406275617 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Tiroir **50 mm avec charge admissible de 75 kg**. Tiroir à **partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg**.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Surface utile de tiroir en G: 36×24

Hauteur: 900 mm

Largeur: 1000 mm
 Profondeur: 700 mm
 Hauteur utile: 800 mm
 Hauteur utile pour tiroirs: 800 mm
 Largeur utile des tiroirs: 900 mm

Description technique

| | |
|---|---------|
| Profondeur utile des tiroirs en G | 24 |
| Nombre de portes | 0 |
| Hauteur utile pour tiroirs | 800 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Largeur utile des tiroirs en G | 36 |
| Surface utile de tiroir en G | 36×24 |
| Hauteur utile | 800 mm |
| Largeur utile des tiroirs | 900 mm |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Hauteur | 900 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Poids | 169 kg |
| Largeur | 1000 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 50 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 100 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 125 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 125 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 250 mm |
| Profondeur utile des tiroirs | 600 mm |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur | non |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |

| | |
|--|--|
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 36x24G |
| Type de produit | Armoire à outils |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 931355 75 |
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm | 931355 250 |
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm | 931355 200 |
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 931355 125 |
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 931355 150 |
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 931355 100 |
| Tiroir, 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm | 931355 300 |
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 900 mm | 931335 900 |