

Garant GRIDLINE

**Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 36×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/6****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 931305 800/6  |
| GTIN             | 4062406275518 |
| Classe d'article | 9GK           |

**Description****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

**Placement:**

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

**Description technique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Largeur utile des tiroirs    | 900 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 36×24  |

|   |  |
|---|--|
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 75 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 75 mm  |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 100 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 150 mm   |
| Hauteur frontale des tiroirs                                  | 200 mm   |
| Nombre de portes  | 0  |
| Profondeur utile des tiroirs en G                             | 24   |
| Hauteur utile pour tiroirs                                    | 700 mm   |
| Profondeur  | 700 mm   |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui  |
| Largeur utile des tiroirs en G                                | 36   |
| Hauteur   | 800 mm   |
| Nombre de tiroirs   | 6  |
| Hauteur utile   | 700 mm   |
| Profondeur utile des tiroirs                                  | 600 mm   |
| Largeur   | 1000 mm  |
| Poids   | 151 kg   |
| Nombre de plateaux coulissants                                | 0  |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur             | non  |
| Epaisseur du matériau   | 1,2 mm   |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles            | 75 kg  |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale)                     | 100 %  |
| Extraction tiroir   | Sécurité antibasculement                                       |
| Réglage en hauteur au pas                                     | 25 mm  |
| Serrure à cylindre  | Cylindre modulaire   |
| Couleurs disponibles  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit                                  | 36x24G   |

Type de produit

Armoire à outils

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm       | 931353 300  |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm       | 931353 125  |
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21                  | 914227 HU21 |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm       | 931353 150  |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm        | 931353 75   |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm        | 931353 50   |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm       | 931353 250  |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm       | 931353 100  |
| Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm       | 931353 200  |
| Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm | 931335 800  |