



Lampes de travail à LED, Type: 5



Données de commande

N° commande	081415 5
GTIN	4260131238574
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampes de travail à intensité variable, puissantes, robustes et durables avec **flexible** et **puissant pied magnétique**. Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V. LED hautes performances dans un boîtier en aluminium, blanc froid env. 5500 Kelvin.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation 250 V.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.

Description technique

Hauteur totale	600 mm
Ampoule	LED
Poids	800 g

Température de couleur	5500 K
Flux lumineux	450 lm
Type de fixation	Magnetfuß
Ø pied magnétique	66 mm
Tension nominale	250 V
Zone ATEX	aucune
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP	IP 65
Puissance lumineuse	4,5 W
Puissance	blanc froid
Ø tête de lampe	60 mm
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail