



## Lampe de travail sans fil à LED EX, Type: MIDI-EX



### Données de commande

N° commande	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Classe d'article	08C

### Description

**Exécution:**

Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.

Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.

Lampe de travail sans fil à LED EX multifonction. Eclairage principal avec interrupteur à deux positions et éclairage ponctuel supérieur.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Norme:**

Certification pour les zones ATEX 2 et 22.

Directive ATEX n° 2014/34/UE, homologation et certification CEI et IECEx.

**Livraison:**

Avec câble de charge et station de charge.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	180 g

Indice de protection IP	IP 65
Longueur totale	181 mm
Zone ATEX	Zone 2
Zone ATEX	Zone 22
Valeur CRI	80
Propriétés de l'appareil	Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Capacité de la batterie	1,6 Ah
Ampoule	Module de LED
Flux lumineux	140 - 280 lm
Hauteur totale	29 mm
Nombre de batteries incluses	1
Largeur totale	50 mm
Tension de la batterie	3,8 V
Température de couleur	6500 K
Durée d'éclairage	5 h
Type de batterie	Lithium-ion
Référence fabricant	MIDI-EX
Type de produit	Lampes de travail