



Lampe de travail sans fil à LED, Type: 16



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 081254 16 |
| GTIN | 5708997354568 |
| Classe d'article | 08C |

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.**
- **Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB et bloc d'alimentation.

Description technique

| | |
|-------------------------|-------------|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Valeur CRI | 80 |

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tension de la batterie | 3,7 V |
| Durée d'éclairage | 2 - 20 h |
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Zone ATEX | aucune |
| Flux lumineux | 200 - 2000 lm |
| Hauteur totale | 163 mm |
| Largeur totale | 63 mm |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Longueur totale | 163 mm |
| Ampoule | Module de LED |
| Température de couleur | 6000 K |
| Poids | 790 g |
| Puissance absorbée | 16 W |
| Référence fabricant | NOVA R |
| Type de produit | Lampes de travail |