

Garant**Porte-outils Densimet® pour fraises à queue fileté, Ø d = 32 mm, Filetage M × Lges: M16X360**

Données de commande

N° commande	301379 M16X360
GTIN	4062406275747
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- Antivibratoires.
- Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

Description technique

Ø alésage D ₁	17 mm
Ø D ₂	30 mm
Long. utile L ₁	300 mm
Filetage M	M16×360
Support	Ø d = 32 mm
Queue Ø d	32 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté