

**Garant****Porte-outils Densimet® pour fraises à queue fileté, Ø d = 32 mm, Filetage M × Lges: M16X260**

## Données de commande

N° commande	301379 M16X260
GTIN	4062406275730
Classe d'article	31A

## Description

**Exécution:**

- Antivibratoires.
- Tolérance de queue h6.

**Utilisation:**

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.

## Description technique

Filetage M	M16×260
Long. utile L <sub>1</sub>	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	17 mm
Support	Ø d = 32 mm
Queue Ø d	32 mm
Arrosage interne	oui
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté