



Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: M12FPDX2



Données de commande

N° commande	070110 M12FPDX2
GTIN	4058546220815
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- **Puissante perceuse-visseuse à percussion sans fil, à 2 vitesses, avec réglage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Batteries Li-Ion Red REDLITHIUM-ION™ avec surveillance individuelle des cellules et indication du niveau de charge.**
- **Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.**
- **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche.**
- **Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Moteur sans balais POWERSTATE™ (sauf réf. M18BPD4) pour une efficacité maximale. Usure minimum et durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.**
- **Composants électroniques REDLINK PLUS™ – protection contre la surcharge et gestion de la puissance.**

Perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil avec solution de vissage 6 en 1 pour une flexibilité maximale.

- **Système de mandrin amovible avec 3 adaptateurs.**
- **Extrêmement maniable grâce l'emmanchement métallique 1/4 pouce hex sous le mandrin: seulement 138 mm de long sans mandrin.**

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073814 – 073816, 073827 et 073840.

Module de suivi Bluetooth adapté disponible sous le code art. 070103 BTT-1.

Description technique

Référence fabricant	M12FPDX-202X
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Longueur	138 mm
Couple maximal	37 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1700 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1 - 13 mm
Type de moteur	POWERSTATE™
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	12 V
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 450 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion